

品番：EA899AY-32

品名：AC100V/1060W [業務用]吸水専用掃除機



販売価格	90,000円(税抜) / 99,000円(税込)		
カタログ価格	90,000円(税抜) / 99,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/05/16 19:44現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2527ページ		



汚水をスムーズに回収、メンテナンス性も抜群です

仕様

メーカー	山崎産業 (CONDOR)	型番	E-164
電源	100V	消費電力	1060W
吸込仕事率	510W	騒音値	72dB
吸水容量	15L	サイズ	387(W)×448(D)×540(H)mm
コード長	10m	重量	11.5kg
付属品	汚水取り用床ノズル×1個、サクシオンホース×1本、延長管セット×3本		

汚水をスムーズに回収。
コンパクトで扱いやすいウェットバキューム

※汚水専用は溜まった水を吸い取るための掃除機です。

高い吸水性を発揮するウェットノズル
床面に密着する柔軟なゴムの採用で汚水をスッキリと回収できます。

優れたメンテナンス性
開口部が大きく、内蔵の大型ハンドルにより汚水の排水や内部の清掃が楽に行えます。

安全性も配慮
サーモプロテクタ、電源ヒューズ、断線防止用コードサポートを採用。作業者の安全にこだわった仕様です。

電源コードフック

収納時には、フックに電源コードをかけることで、スッキリ収納できます。

直径125mmの大型キャスターで移動がスムーズ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.