


品番：EA899AZ-10

品名：DC18V ガン型洗浄機(充電式)



販売価格	22,500円(税抜) / 24,750円(税込)		
カタログ価格	22,500円(税抜) / 24,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/13 18:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2431ページ		



仕様

メーカー	工進	型番	SJC-1820
電源	18Vリチウムイオンバッテリー	吐出水量	2L/min(最大)
吐出圧力	扇状:2.2 MPa、回転:2.1 MPa	サイズ	790×262×90(H)mm
重量	1.4kg(バッテリー無)、1.9kg(バッテリー有)	騒音値	74dB
運転時間	扇状ノズル:約13分 回転ノズル:約14分	充電時間	約60分
付属品	18V 2.0Ahバッテリー、18V急速充電器、フィルター付きカップリング(本体側)、給水ホース(6m)、カップリング(給水ホース側)、ストレーナー、ロングランス、扇状ノズル、回転ノズル、ノズルクリーニングピン	モーター	ブラシモーター
給水	水道蛇口直結又は自給可能(50℃以下)	用途	車、家まわりの洗浄
ポンプタイプ	プランジャーポンプ	ホース長	6m
常用吐出量	120L/h	最大吸入揚程	1m

使用液	水道水※使用可能液以外は使用しないでください。	使用可能洗剤	中性洗剤※水道水で希釈して使用してください (詳細は取扱説明書参照)。
液温	5～50℃	使用想定	週1回、1回あたり14分の使用
防水機能	IPX3	使用不可液体例	雨水、井戸水、海水、農薬、消毒液、灯油、有機溶剤など
適合バッテリー	EA990KB-26	バッテリー用充電器	EA990KB-27

グリップが細く、女性の小さな手でも握りやすく、スイッチを押すだけの簡単操作です。

コンセントや水道栓がなくても使用可能

水道圧の約10倍のパワーで、水の使用量は1/10の節水タイプ

水さえあればどこでもすぐに使える。(水道水をご使用ください)

吸水ホースも付属されており、めんどろな水道栓の接続もなく、準備が簡単です。

音が静かでコードレス、使う場所を選びません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.