

品番 : EA899CB-5A

品名 : AC100V/1050W ブロワバキューム(粉碎機能付)



販売価格	14,000円(税抜) / 15,400円(税込)		
カタログ価格	14,000円(税抜) / 15,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 15:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2426ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	RESV-1000
風速	低速:70m/秒、高速:86m/秒	風量	低速:5.8m3/分、高速:7.2m3/分
吸込仕事率	低速46、高速87W	ダストバッグ容量	25L
電源	100V	消費電力	1,050W
粉碎比率	10:1 ※葉の種類、大きさや乾燥の度合いにより異なります。	サイズ	905×195×400(H)mm
重量	3.6kg	付属品	ノズル、ダストバッグ(25L)、ローラー、延長コード(10m)

「吹き寄せ」と「吸い込み」が1台でできる外で使う掃除機

作業切換えはレバー1つで簡単切換え

落ち葉を約1/10に粉碎します。

用途に合わせて風速を2段階に切換え

吸い込み、吹き飛ばし

新設計ファンにより、騒音や振動を低減

本体二重絶縁構造

吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.