

品番 : EA899HB-10

品名 : AC100V/1050W/ 12L 掃除機(店舗用)



販売価格	38,000円(税抜) / 41,800円(税込)		
カタログ価格	38,000円(税抜) / 41,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/06 06:43現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2417ページ		



仕様

メーカー	日立(HITACHI)	型番	CV-G1200
集じん容量	12L	電源	100V
消費電力	1050W	吸込仕事率	360W
騒音値	71dB	コード長	8m
サイズ	388×335×471(H)mm	重量	5.7kg
付属フィルター	布フィルター	付属品	・ホース(1.5m) ・床用吸口 ・すき間(サッシ)用吸口 ・棚用自在吸口 ・延長管

鋼板製ボディ

ブロアー機能付(すき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。)

フロアーノズルは床の種類に合わせてブラシを切り替え可能。(床、畳用とじゅうたん用があります。)

棚用自在ノズルは場所に合わせて角度を変えられて便利です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

