

品番：EA899HC-16D

品名：DC14.4V ハンディークリーナーセット(充電式)



販売価格	41,900円(税抜)／46,090円(税込)			
カタログ価格	41,900円(税抜)／46,090円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/17 15:36現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ				



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	R14DSAL(LYP)※ESCOオリジナルセット品
電源	充電式 (14.4Vリチウムイオン電池6.0Ah)(付属)	セット内容	ハンディークリーナー(EA899HC-6BS) 床用ノズル 延長管(ノズルホルダ付) すき間用ノズル 急速充電器(冷却機能付) 充電電池(EA813HE-16) 電池カバー ラウンドブラシ フレキシブルホース 手提げバッグ
仕様	充電器・バッテリー付	充電時間	約30分
連続使用時間	約42分 (充電電池【EA813HE-16】使用時)	吸込仕事率	35W
集じん容量	560ml	騒音値	70dB
本体サイズ	438×114×153(H)mm、 (床用ノズル取付時: 969×114×153(H)mm)	重量	1.3kg(充電電池装着時)
交換充電電池	EA813HE-4 EA813HE-13 EA813HE-16		

急速充電器(冷却機能付)、充電電池(EA813HE-16)、電池カバー、ラウンドブラシ、フレキシブルホース、収納バッグ
紙パック不要
パワフルな吸引力 強力モーターの搭載で、パワフルな吸引力を発揮。快適で効率的にお掃除することができます。
ダストケース集じん方式 集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式を採用。フィルタを外さずにスピーディなゴミ捨てが可能になりました。
LEDライト付 吸込み口を明るく照らします。
斜めカットの接続口 ノズル・延長管なしでもお掃除できます。
トリガ式スイッチ こまめにON/OFF可能で、電池も長持ち。
安心の電池多重保護回路内蔵 メーカー独自の電池多重保護回路内蔵。過負荷・過放電・過充電を抑制し、電池寿命を延ばします。長期間安定した能力を発揮します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.