


品番：EA899HC-38

品名：DC10.8V ハンディークリーナーセット(充電式)



販売価格	22,200円(税抜) / 24,420円(税込)		
カタログ価格	22,200円(税抜) / 24,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/21 00:07現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	2412ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	R12DC(BSW)
仕様	・標準セット(バッテリー・充電器付き) ・ダストケース集じん方式	バッテリー	リチウムイオン(DC10.8V/2.0Ah)
吸込仕事率	(強):約30W (標準):約18W (弱):約10W	連続使用時間	(強):約16分 (標準):約27分 (弱):約36分
充電時間	約30分	集じん容量	0.56L
騒音値	70dB	サイズ	460×102×140mm (ノズル取付時:987×102×140mm)
重量	1.1kg ※電池装着時	付属品	床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル、充電機、充電器、電池カバー
カラー	ホワイト		

紙パック不要!ダストケース集じん方式により、スピーディなごみ捨てが可能

<動作がスムーズ!>

底面構造の最適化、可動式ブレードの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズに!
段差も乗り越えやすい!

<パネルスイッチ>

吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能。

<お知らせランプ>

使用中に電池残量が少なくなると点灯します。

パネルスイッチの位置を後方に配置することにより、ハンドルを握ったままでも片手で操作しやすい!

強力モーターと排気の流れを整えるディフューザー(整流板)により、壁際も逃さないパワフルな吸引を実現!

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.