

品番 : EA899HC-46A

品名 : DC18V ハンディークリーナーセット(充電式)



販売価格	60,000円(税抜)／66,000円(税込)		
カタログ価格	60,000円(税抜)／66,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/03 19:23現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	2413ページ		



## 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	R 18DC(NN) ※ESCOオリジナルセット品
用途	清掃作業に	仕様	バッテリー・充電器セット
吸込仕事率	(強):約40W (標準):約30W (弱):約16W	連続使用時間	(強):約40分 (標準):約48分 (弱):約66分 ※EA813HF-17B装着時
バッテリー	リチウムイオン(18V/5.0Ah)	充電時間	満充電:約25分
集じん容量	0.56L	騒音値	68dB
サイズ	478×112×(H)169mm (延長管・ノズル取付け時長さ: 1005mm)	重量	1.7kg ※EA813HF-17B装着時
付属品	床用ノズル、延長管、すき間用ノズル		

ダストケース集じん方式

LEDライト付

紙パック不要!ダストケース集じん方式により、スピーディなごみ捨てが可能です。

ノズル底面構造の最適化、可動式ブレードの採用によりじゅうたん・カーペットでも動作がスムーズです。

吸込力が3段階に切替可能

ハイクリーンフィルタ採用により捕集性能アップ

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.