

品番 : EA899HC-47A

品名 : DC18V ハンディ イクリーナー(サイクロン/充電式)



販売価格	62,900円(税抜)／69,190円(税込)		
カタログ価格	62,900円(税抜)／69,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/03 21:05現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	2413ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	R 18DC(S)(NN) ※ESCOオリジナルセット品
仕様	バッテリー・充電器セット	吸込仕事率	(強): 約25W (標準): 約18W (弱): 約10W
連続使用時間	(強): 約40分 (標準): 約48分 (弱): 約66分 ※EA813HF-17B装着時	バッテリー	リチウムイオン(18V/5.0Ah)
充電時間	満充電: 約25分	集じん容量	0.4L
サイズ	511×112×(H)169mm (延長管・ノズル取付け時長さ: 1027mm)	重量	1.8kg ※EA813HF-17B装着時
付属品	床用ノズル、延長管、すき間用ノズル		

1段サイクロン方式

LEDライト付

吸込力が3段階に切替可能

サイクロン方式で吸込み能力が持続します。

2層フィルタの採用により細かいゴミも逃さずキャッチします。

ノズル底面構造の最適化、可動式ブレードの採用によりじゅうたん・カーペットでも動作がスムーズです。

1段サイクロン方式により、紙パック不要。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.