

品番 : EA899HC-48

品名 : DC18.0V ハンディ イクリーナー セット(紙パック/充電式)



販売価格	72,900円(税抜)／80,190円(税込)		
カタログ価格	72,900円(税抜)／80,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/03 22:40現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	ESCOオリジナルセット品
用途	清掃作業に	仕様	エスコセット (バッテリー・充電器セット)
集じん容量	0.4L	集じん方式	紙パック式
バッテリー	リチウムイオン(18V/5.0Ah)	使用可能バッテリー	マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL 18XXシリーズ)
吸込仕事率	(強):33W (標準):26W (弱):17W	連続使用時間	(強):約40分 (標準):約48分 (弱):約66分
充電時間	満充電:約25分 実用充電:約19分	サイズ	ハンディ時:478(W)×112(D)×169(H)mm 延長管・ノズル取付時全長:1008mm
重量	1.8kg(バッテリーEA813HF-17B装着時)	騒音値	72db
カラー	ホワイト	材質	ABS樹脂
付属品	床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル、充電池、充電器、紙パック【抗菌仕様】(10枚入り)、紙パック【抗菌仕様】本体装着1枚		
ワンタッチゴミ捨てで手を汚しにくい			

紙パックごと捨てるためゴミの舞い散りを軽減します。

<紙パックの付け忘れ防止機能>

紙パックが正しく装着されていない時にはダストケースカバーが閉まらない！

<パネルスイッチ>

吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能。

代替品



品番 EA899HC-48A

コメント 変更点:価格

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.