

品番：EA899HC-50

品名：DC36.0V/2.5Ah ハンディクリーナー・ブロワセット(充電式)



販売価格	53,000円(税抜)／ 58,300円(税込)			
カタログ価格	53,000円(税抜)／58,300円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/12 21:37現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ				



バッテリーの上手な扱い方

①過放電しないように、パワーが落ち始めるところで思い切って下す。
②電池温度はなるべく10～30℃で使用して下さい。
③雨、雪にぬれずに下さい。
④充電時は、充電器の状態で保管して下さい。

マークの説明

紙パック不要 紙パックは不要です。ゴミはダストケースに直接溜まります。紙パックを装着して使用しないでください。

紙パック 紙パックを装着して使用。ゴミはダストケースに溜まります。紙パックを装着して使用しないでください。

紙パック 紙パックを装着して使用。ゴミはダストケースに溜まります。紙パックを装着して使用しないでください。

吸込仕事率

吸込仕事率は、掃除機の吸引力を数値目盛として利用されている場で、数値が大きいほど、吸引力が優れています。



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	KC36DA(XP)
クリーナーとブロワのセット			
〈セット内容〉	ハンディクリーナー (EA899HC-42) コードレスブロワ 手提げバッグ バッテリー 充電器		
【ハンディクリーナー仕様】			
使用電池	36V仕様 リチウムイオン2.5Ah(付属)	集じん容量	0.56L
連続使用時間	強: 約15分 中: 約30分 弱: 約60分	吸込仕事率	強: 155W 標準: 65W 弱: 35W
充電時間	実用充電: 約19分 満充電: 約25分	サイズ	476×112×169mm (ノズル取付: 1003mm)
重量	1.6kg(ノズル、延長管除く)		
集めたごみをダストケースに溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなごみ捨てが可能です。			
フィルタが目詰まりしにくく、強い吸引力が持続します。			
フィルタの目詰まりによる吸引力の低下をランプでお知らせします。			

吸引力を3段階に切替可能です。			
LEDライト付			
除じん機構搭載(特許)			
高回転ブラシレスファンモーター搭載			
紙パック不要			
【ブロワ仕様】			
風量	1.2m3/分(ノズルなし)	風速	最大:102m/s 平均:83m/s
回転数	強モード:80,000rpm 中モード:53,000rpm 弱モード:43,000rpm	連続使用時間	強モード:約12分 中モード:約40分 弱モード:約70分
サイズ	320×96×224(H)mm	重量	1.4kg
軽量・コンパクトで使いやすい			
モーターの引っ張りがないスリム形状			
【収納バッグ仕様】			
バッグサイズ	820(W)×205(D)×210(H)mm		
内側に小物入れポケット、コードまとめバンド付き			
ショルダーベルト用Dカン付き			
表側にファスナー付きポケット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.