品番：EA899HC-52B

品名：DC36.0V ﾊﾝﾃﾞｨｰｸﾘｰﾅｰｾｯﾄ(充電式)

販売価格	54,200円（税抜）／ 59,620円（税込）			
カタログ価格	54,200円（税抜）／59,620円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/02 17:38現在）			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ				

持運びに便利な収納バッグと先端アクセサリーを追加したESCOオリジナルセット

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	R36DB(XP)　※ESCOオリジナルセット品
仕様	ダストケース集じん方式	バッテリー	リチウムイオン(36V/2.5Ah)
吸込仕事率	強:155W 標準:65W 弱:35W	連続使用時間	強:約15分 中:約30分 弱:約60分 ※EA813HF-17B装着時
集じん容量	560ml	騒音値	72dB
本体サイズ	476×112×169mm ※ノズル取付:1003mm	本体重量	1.6kg(バッテリー装着時/ノズル、延長管を除く)
充電時間	実用充電:約19分 満充電:約25分	セット内容	ハンディークリーナー(EA899HC-42A) 床用ノズル 延長管(ノズルホルダ付) スキマノズル フレキシブルホース(EA899HP-13A) 棚用ブラシ(EA899HP-11A) ラウンドブラシ(EA899HP-12A) 急速充電器(EA813H-18A) 充電池(EA813HF-17B) 電池カバー 収納バッグ(EA927AV-20A)

カラー	ペールホワイト	用途	ビルやホテルの清掃作業に
集めたごみをダストケースに溜めるダストケース集じん方式により、紙パック不要			
床用ノズルの底面構造・車輪位置を最適化する事でじゅうたん・カーペットでも 動作がスムーズになり段差の引っ掛かりを低減します。			
フィルタの目詰まりによる吸引力の低下をランプでお知らせします。			
床用ノズルに前押し・後引き吸込口を設けたことにより押しても引いてもゴミの吸込みが可能。			
フィルタ表面に吸着したゴミをブレードでかき落とす除じん機構搭載（特許）			
高回転ブラシレスモーター搭載			
LEDライト付			

代替品

品番　EA899HC-52C

コメント　バッテリーデザイン変更

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.