

品番 : EA899HC-61

品名 : DC14.4V ハンディークリーナー(充電式/本体)



販売価格	13,300円(税抜)／14,630円(税込)		
カタログ価格	13,300円(税抜)／14,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/03 19:22現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2413ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	R14DB(NN)
仕様	本体のみ	バッテリー	リチウムイオン【別売り】 (14.4V/6.0Ah)
充電時間	約30分	吸込仕事率	(強):35W (標準):26W (弱):14W
連続使用時間	(強):42分 (標準):48分 (弱):68分 ※EA813HE-16装着時	集じん容量	0.56L
騒音値	75dB	サイズ	438×114×153(H)mm (ノズル取付時:965×114×153(H)mm)
重量	1.5kg ※EA813HE-16装着時	付属品	床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル
LEDライト	白色LED	交換充電池	EA813HE-12、EA813HE-16 ※別売り
充電器	EA813H-18A(冷却機能付き) ※別売り		

※バッテリー・充電器は付属しておりません。

紙パック不要

強力モーターでパワフル吸引

<動作がスムーズ!>

底面構造の最適化、可動式ブレードの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズに！

段差も乗り越えやすい！

<パネルスイッチ>

吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能です。

<お知らせランプ>

使用中に電池残量が少なくなると点灯します。

<除じん機構>

プレフィルタ表面に吸着したゴミをかき落とす除じんブレードにより、手を汚さずにプレフィルタのお掃除ができます。

<ダストケース>

集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。また、紙パックが不要で経済的です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.