品番: EA899HC-66

品名: DC18V ハンディークリーナー(充電式/本体)



販売価格	14,000円 (税抜)/15,400円(税込)				
カタログ価 格	14,000円(税抜)/15,400円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/19 16:01現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	2473ページ				

















仕様

メーカー	HiKOKI	型番	R18DC(NN)
用途	清掃作業に	仕様	本体のみ
バッテリー	リチウムイオン【別売り】 (DC18.0V/5.0Ah)	吸込仕事率	(強):約40W (標準):約30W (弱):約16W
連続使用時間	(強):約40分 (標準):約48分 (弱):約66分 ※EA813HF-17B装着時	充電時間	約25分
集じん容量	0.56L	騒音値	68dB
サイズ	478×112×169mm (ノズル取付時: 1005×112×169mm)	重量	1.7kg ※EA813HF-17B装着時
付属品	床用ノズル、延長管、すき間用ノズル	カラー	ホワイト
LEDライト	白色LED	交換充電池	EA813HF-17B、EA813HF-21A
充電器	EA813H-18A		

紙パック不要!ダストケース集じん方式により、スピーディなごみ捨てが可能

<動作がスムーズ!>

底面構造の最適化、可動式ブレードの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズに!

段差も乗り越えやすい!

<パネルスイッチ>

吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能。

<お知らせランプ>

使用中に電池残量が少なくなると点灯します。

<ハイクリーンフィルタ>

濾布製のフィルタを採用することで、不織布フィルタと比較して細かいゴミの捕集に対応できます。

運転中自動的にLEDライトが点灯します。

充電器・バッテリーなし

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.