

品番 : EA899HC-67

品名 : DC18V ハンディークリーナー充電式/本体)



販売価格	17,000円(税抜)／18,700円(税込)		
カタログ価格	17,000円(税抜)／18,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/03 19:22現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2413ページ		



## 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	R18DC(S)(NN)
用途	清掃作業に	仕様	本体のみ
バッテリー	リチウムイオン【別売り】 (DC18.0V/5.0Ah)	吸込仕事率	(強):約25W (標準):約18W (弱):約10W
連続使用時間	(強):約40分 (標準):約48分 (弱):約66分 ※EA813HF-17B装着時	充電時間	約25分
集じん容量	0.4L	騒音値	74dB
サイズ	511×112×169mm (ノズル取付時:1,027 ×112×169mm)	重量	1.8kg ※EA813HF-17B装着時
付属品	床用ノズル、延長管、すき間用ノズル	カラー	ホワイト
LEDライト	白色LED	交換充電池	EA813HF-17B、EA813HF-21A ※別売り
充電器	EA813H-18A ※別売り		

紙パック不要!ダストケース集じん方式により、スピーディなごみ捨てが可能

<動作がスムーズ!>

底面構造の最適化、可動式ブレードの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズに!

段差も乗り越えやすい!

<1段サイクロン+軽量床用ノズル>

サイクロン一体形のため狭い隙間にもノズルが入り、手が届きにくい隙間や奥の掃除にも便利です。

ハンディ作業でもサイクロンが使えます。さらに軽量床用ノズルで取り回しやすいです。

<パネルスイッチ>

吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能。

<お知らせランプ>

使用中に電池残量が少なくなると点灯します。

<捕集性能アップ&お手入れ簡単>

2層フィルタ(濾布製+不織布フィルタ)採用で、不織布フィルタのみと比較して細かいゴミも逃さずキャッチします。

フィルタは分解して丸洗いできるため、お手入れが簡単で経済的!

運転中自動的にLEDライトが点灯します。

※バッテリー・充電器は付属しておりません。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.