

品番 : EA899HC-6BS

品名 : DC14.4V/6.0Ah ハンディクリーナー(充電式)



販売価格	46,700円(税抜)／51,370円(税込)		
カタログ価格	46,700円(税抜)／51,370円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/03 19:22現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	R14DSAL(LYP)
仕様	充電器・バッテリー付	電源	充電式 (14.4Vリチウムイオン電池6.0Ah)
充電時間	約30分	連続使用時間	約42分 (充電池【EA813HE-16】使用時)
吸込仕事率	35W	集じん容量	560ml
騒音値	70dB	本体サイズ	438×114×153(H)mm、 (床用ノズル取付時: 969×114×153(H)mm)
重量	1.3kg(充電池装着時)	付属品	床用ノズル、 延長管(ノズルホルダ付)、 すき間用ノズル、 急速充電器(冷却機能付)、 充電池(EA813HE-16)、 電池カバー
交換充電池	EA813HE-13、 EA813HE-4、 EA813HE-14、 EA813HE-15、 EA813HE-16		

パワフルな吸引力

強力モーターの搭載で、パワフルな吸引力を発揮。快適で効率的にお掃除することができます。

ダストケース集じん方式

集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式を採用。フィルタを外さずにスピーディなゴミ捨てが可能になりました。

LEDライト付

吸込み口を明るく照らします。

斜めカットの接続口

ノズル・延長管なしでもお掃除できます。

トリガ式スイッチ

こまめにON/OFF可能で、電池も長持ち。

安心の電池多重保護回路内蔵

メーカー独自の電池多重保護回路内蔵。過負荷・過放電・過充電を抑制し、電池寿命を延ばします。長期間安定した能力を発揮します。

代替品

A photograph showing the main body of the vacuum cleaner, a battery, and a power cord.	<p>品番 EA899HC-6C コメント 変更点:本体、バッテリー、充電時間</p>
A photograph showing the main body of the vacuum cleaner, a battery, and a power cord.	<p>品番 EA899HC-42B コメント DC36V仕様</p>

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.