品番: EA899HC-7B

品名: DC18.0V ハンディークリーナー本体(充電式)



販売価格	12,100円 (税抜)/13,310円(税込)				
カタログ価格	12,100円(税抜)/13,310円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/19 10:48現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					





















仕様

メーカー	HiKOKI	型番	R18DTB(NN)
仕様	充電器・バッテリーなし	電源	充電式【別売】 (18Vリチウムイオン電池5.0Ah: EA813HF-17A)
充電時間	約32分(EA813H-10B使用時)	連続使用時間	約40分 (充電池【EA813HF-17A】使用時)
吸込仕事率	40W	集じん容量	560ml
騒音値	68dB	本体サイズ	476×112×170(H)mm、 (床用ノズル取付時: 1003×112×170(H)mm)
重量	1.7kg(充電池装着時)	付属品	床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、 すき間用ノズル
充電器	【別売】 EA813H-18A(冷却機能付)		

静音で快適作業 パワー変わらず静音化

トリガスイッチでこまめにON・OFF可能

ハイクリーンフィルタ搭載

濾布製のフィルタを採用することで、不織布フィルタと比較して細かいゴミの捕集に対応できます。

ダストケース集じん方式

集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。

サイクロン一体形のため狭い隙間にもノズルが入り、手が届きにくい隙間や奥の掃除にも便利です。

ハンディ作業でもサイクロンが使えます。さらに軽量床用ノズルで取り回しやすいです。

サイクロン式ユニットにスキマノズルが直接付けられ便利

紙パック不要

代替品



品番 EA899HC-7BA

コメント 変更点:ノズル

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.