

品番：EA899HC-7E

品名：DC18.0V/5.0Ah ハンディークリーナーセット(充電式)



販売価格	56,400円(税抜) / 62,040円(税込)		
カタログ価格	56,400円(税抜) / 62,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/20 23:58現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	2413ページ		



バッテリーの上手な扱い方

- ① 充電時、充電器の充電端子とバッテリーの充電端子をしっかりと接続してください。
- ② 充電中は充電器の電源スイッチをONにしないでください。
- ③ 充電後は充電器から取り出し、充電端子を保護してください。
- ④ 充電後は充電器の電源スイッチをOFFにしてください。
- ⑤ 充電後は充電器の電源スイッチをOFFにしてください。

マークの説明

- 紙パック不要**：紙パックは不要です。ゴミがゴミパックに溜まり、紙パックが詰まると掃除ができません。
- 紙パック**：紙パックを取り付けて使用。ゴミが溜まると紙パックが詰まり、掃除ができません。
- 紙パック**：紙パックを取り付けて使用。ゴミが溜まると紙パックが詰まり、掃除ができません。

吸込仕事率

吸込仕事率は、掃除機の吸込力を表す目安として利用されている単位で、数値が大きければ、吸込力が優れていることを示します。



紙パック
不要

エスコオリジナルのバッテリー・充電器セット

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	R18DTC(NN) ※ESCOオリジナルセット品
仕様	エスコセット	用途	清掃作業に
集じん方式	ダストケース集じん	スイッチ方式	トリガスイッチ
バッテリー	リチウムイオン(18V/5.0Ah)	吸込仕事率	40W
集じん容量	560ml	連続使用時間	約40分
騒音値	68dB	本体サイズ	476×112×170(H)mm、 (床用ノズル取付時： 1003×112×170(H)mm)
本体重量	1.7kg(バッテリー装着時)	充電時間	約32分 (充電器【EA813H-10B】使用時)
付属品	床用ノズル 延長管(ノズルホルダ付) すき間用ノズル 急速充電器(EA813H-10B) 蓄電池(EA813HF-17B)		

集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、紙パック不要。

トリガスイッチでこまめにON・OFF可能。

静音で快適作業 パワー変わらず静音化。

濾布製のフィルタを採用することで、不織布フィルタと比較して細かいゴミの捕集に対応できるハイクリーンフィルタを採用。

新型ノズルで底面構造の最適化、可動式ブレードの採用により、じゅうたん・カーペットでの滑走性が良く、段差を乗り越えやすくスムーズに使用可能。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.