

品番 : EA899HC-7E

品名 : DC18.0V/5.0Ah ハンディクリーナー(充電式)



販売価格	56,400円(税抜)／62,040円(税込)		
カタログ価格	56,400円(税抜)／62,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/04 00:19現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	2413ページ		



吸込仕事率
吸込仕事率とは、工具の吸引力を表す目安となる用語で、工具の吸引力が大きいほど、吸引力が優れています。



エスコオリジナルのバッテリー・充電器セット

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	R18DTC(NN) ※ESCOオリジナルセット品
仕様	エスコセット	用途	清掃作業に
集じん方式	ダストケース集じん	スイッチ方式	トリガスイッチ
バッテリー	リチウムイオン(18V/5.0Ah)	吸込仕事率	40W
集じん容量	560ml	連続使用時間	約40分
騒音値	68dB	本体サイズ	476×112×170(H)mm、 (床用ノズル取付時: 1003×112×170(H)mm)
本体重量	1.7kg(バッテリー装着時)	充電時間	約32分 (充電器【EA813H-10B】使用時)
付属品	床用ノズル 延長管(ノズルホルダ付) すき間用ノズル 急速充電器(EA813H-10B) 蓄電池(EA813HF-17B)		

集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、紙パック不要。

トリガスイッチでこまめにON・OFF可能。

静音で快適作業 パワー変わらず静音化。

濾布製のフィルタを採用することで、不織布フィルタと比較して細かいゴミの捕集に対応できるハイクリーンフィルターを採用。

新型ノズルで底面構造の最適化、可動式ブレードの採用により、じゅうたん・カーペットでの滑走性が良く、段差を乗り越えやすくスムーズに使用可能。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.