

品番：EA899HK-2A

品名：DC36.0V/8.0L 乾湿両用コードレスクリーナー(充電式)



販売価格	143,700円(税抜) / 158,070円(税込)		
カタログ価格	143,700円(税抜) / 158,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 12:21現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2419ページ		

バッテリーの上手な扱い方

- ① 掃除機を充電してください。
- ② バッテリーの充電が完了したところで取り外して充電してください。
- ③ 充電が完了した後は、充電器から取り外して保管してください。
- ④ 充電器の蓋は、蓋閉鎖の状態でご使用ください。

マークの説明

- 紙パック不要**：紙パックは不要です。ゴミはゴミタンクに直接落ちます。紙パックが詰まると掃除機が止まります。
- 紙パック**：紙パックを取り替える際は、必ず紙パックの向きを確認してください。
- 紙パック**：紙パックを取り替える際は、必ず紙パックの向きを確認してください。

吸引仕事率

吸引仕事率は、掃除機の吸引力を定量的に評価する指標として利用されているもので、数値が大きいほど、吸引力が優れています。

AC100Vアダプター

AC100Vアダプターを使用することで、AC100Vの電源で動作します。

紙パック不要

コードレスなのにAC100V並のパワーで快適お掃除(ターボモード使用時)

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	RP3608DA(L)(2WPZ)
仕様	乾湿両用	吸引仕事率	300W
最大風量	3.5m ³ /min	最大真空度	20.1KPa
フィルタ	布フィルタ	容量(L)	集じん:8、吸水:6
騒音値	66dB	電源	36Vバッテリー、またはAC100V
充電時間	約40分	連続使用時間	ecoモード:約120分 標準モード:約52分 ターボモード:約14分 ※EA813HF-19Aのバッテリーを2個使用時
サイズ	331×369×408mm	重量	9.3kg ※EA813HF-19Ax2個使用時
付属品	ホース(内径φ38×1.5m)、ズームパイプ、床用吸口、すきま用吸口、水用フィルタ、収納バッグ、ポリ袋×5枚、バッテリー×2、充電器、ツールボックス	用途	現場での清掃作業に

AC100V同等のパワー「吸込み仕事率300W」を可能にするターボモード搭載。
タンク内形状のストレート化によりゴミ捨てがスムーズ
フィルタ内面に空気を吹きつけてゴミを落とし 吸引力を持続させるエアブロー機能付き
蓄電池2個差込み可能、さらに1個でも運転可能 ※Ahの異なるバッテリーを組み合わせても使用できます。
メモリー機能搭載 前回作業した時のモードが記憶されます。
カーペットへの吸い付き軽減 床用吸口ヘッド裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。
用途に合わせて調整できる伸縮式ズームパイプ パイプ長さ 870～1225mm
市販のポリ袋を使用可能 市販品のポリ袋は45L(幅650×深さ800mm)、厚さ0.04mm以上のものをご使用ください。
取っ手が折りたため、上面がフラットになり車載時も邪魔になりにくい
ノズルなどの収納に便利なツールボックス付
電源が確保できる場所では別売のACアダプター(EA813H-30)が使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.