

品番 : EA899HS-3B

品名 : AC100V/1140W/15.0L 乾湿両用掃除機



販売価格	52,200円(税抜)／57,420円(税込)		
カタログ価格	52,200円(税抜)／57,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/04 00:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



## 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	RP150SB(L)
電動工具	単動	電源	100V(50Hz/60Hz)
最大風量	(強)3.5m <sup>3</sup> /min (中)2.6m <sup>3</sup> /min (弱)2.2m <sup>3</sup> /min	最大真空度	(強)22.0kPa (中)13.0kPa (弱)9.8kPa
集じん容量	15L(吸水12L)	騒音値	60dB(本体から5mの位置で測定)
吸水仕事率	300W	電流	(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A
電源コード	5m(2芯)	サイズ	331×364×418(H)mm
重量	6.9kg	消費電力	(強)1,140W (中)650W (弱)470W
タンク材質	ポリエチレン	付属品	ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、 パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、 水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ

一般清掃用、乾湿両用、運動なし

薄暗い場所での作業に便利LEDライト付

本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)

取っ手が折りたため、上面がフラットになります。

代替品

	品番 EA899HS-4B コメント
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.