

品番：EA899HT-2B

品名：AC100V/1140W/35.0L 乾湿兼用掃除機



販売価格	67,900円(税抜)／ 74,690円(税込)		
カタログ価格	67,900円(税抜)／74,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/29 20:48現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2419ページ		



吸込仕事率

吸込仕事率とは、掃除機の吸引力を
数字目安として利用されている単位
で、数値が大きいほど、吸引力が強
いです。



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	RP350SE(L)
電動工具	単動	電源	100V(50Hz/60Hz)
最大風量	(強)3.5m3/min (中)2.6m3/min (弱)2.2m3/min	最大真空度	(強)22.0kPa (中)13.0kPa (弱)9.8kPa
集じん容量	35L(吸水30L)	騒音値	60dB(本体から5mの位置で測定)
吸水仕事率	300W	消費電力	(強)1,140W (中)650W (弱)470W
電流	(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A	電源コード	5m(2心)
サイズ	390(W)×469(D)×665(H)mm	重量	9.9kg
付属品	ホース(内径φ38mm×2m)、 延長管2本(パイプハンガ付)、 パイプホルダ、床用吸口、 すき間用吸口、水用フィルタ、 ポリ袋(5枚)、収納バッグ		
一般清掃用、乾湿両用、連動なし			
ステンレスタンク			
薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付			

カーペットへの吸い付き軽減 床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。
大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ
便利なパイプホルダ付 パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。
ポリ袋使用可能 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい
取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)
二重絶縁

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.