

品番：EA899KB-14

品名：DC18V/0.9L [業務用]ハンディークリーナー(充電式)



販売価格	34,800円(税抜) / 38,280円(税込)		
カタログ価格	34,800円(税抜) / 38,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/29 08:15現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2415ページ		



**バッテリーの上手な扱い方**  
①過放電しないように、パワーが落ち始めたところで使い終わって下さい。  
②電池温度はなるべく10~30℃で使用して下さい。そのほかの温度だと故障の原因になります。  
③用済みになったら充電して下さい。充電が完了するまで充電は、本体の充電に及びません。  
④充電の際は、満充電の状態を確認して下さい。

**マークの説明**  
紙パック不要 紙パックは不要です。ゴミはゴミトラップに集まり、紙パックを交換する必要はありません。  
紙パック交換の目安 紙パック交換の目安は、ゴミがゴミトラップに満杯になったときです。  
紙パック交換の手順 紙パック交換の手順は、本体の取扱説明書をご覧ください。



紙パック  
不要

仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	型番	1.394-266.0
商品名	HV 1/1 BP	使用電池	18V仕様 リチウムイオン3.0Ah
集じん容量	0.9L	連続使用時間	【EA899KB-16 使用時】 エコモード:42分 通常モード:25分 【EA115KZ-21 使用時】 エコモード:35分 通常モード:23分
騒音値	エコモード:62dB 通常モード:70dB	サイズ	115×305×313mm
重量	2kg	充電時間	60分
付属品	プレフィルター、カートリッジフィルター、 サクシオンホース、フロアノズル、 コーナノズル、サクシオンブラシ角ブ ラシ、 サクシオンパイプ(2本)、ストラップ	吸引風量	33L/s
真空度	47hPa		

※【本体のみ仕様】

バッテリー、充電器は付属していません。

コードレスハンディで協力的な吸引力を実現

ストラップで疲れにくく扱いやすい

充電式ハンディタイプでありながら、強い吸引力をほこり、清掃時間の短縮に貢献します。

標準装備のストラップを使う事で、作業者の負担を軽減します。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.