品番: EA899KB-21

品名:[充電式]掃除機・スティック型(サイクロン式/業務用)



販売価格	79,000円(税抜)/86,900円(税込)				
カタログ価 格	79,000円(税抜)/86,900円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/11 07:50現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					















仕様

メーカー	ケルヒャージャパン(KARCHER)	型番	3.137-457.0
商品名	LVS 1/1 Bp プロ向けセット	用途	オフィス、階段、玄関、廊下などビル清掃に
電源	充電式(リチウムイオン電池18V·5. OAh)	使用時間	【満充電の場合】 エコ:60分 標準:34分 強:20分
騒音値	70dB	吸込仕事率	12L/S
集じん容量	0.35L	定格性能	230W
真空度	14kPa	パイプ径	ID 35
サイズ	220(W)×175(D)×1100(H)mm(本 体のみ)	重量	1.5kg(本体のみ)
材質	樹脂製	付属品	バッテリー、急速充電器、サクションパイプ、フロアノズル、スモールノズル、 モーター保護フィルター、HEPAフィルター

3つの吸引モード(強、標準、エコ)搭載

エコモードでは運転音が抑えられるため、通行人や来店客に配慮した清掃が可能です。

ダストカップは透明でゴミの回収量が目視で確認できます。 フィルターバッグがないのでランニングコストを節約できます。 ゴミに触れずに片手で簡単に廃棄できます。 ハードフロアでもカーペットでも強力に吸引 フロアノズルは髪の毛が絡まないので、除去するような手間はありません。

階段なども簡単に持ち運びできます。

作業中はバッテリー残量がリアルタイムに分で表示されます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.