

品番 : EA899KH-2C

品名 : AC100V/1000W/25.0L[家庭用]乾湿両用掃除機



販売価格	49,600円(税抜) / 54,560円(税込)		
カタログ価格	49,600円(税抜) / 54,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/06 22:48現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2422ページ		



#### 仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	型番	1.628-310.0
商品名	WD5V	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	1000W	吸込仕事率	210W
騒音値	71dB	容量	集じん:25L 吸水:15L
サイズ	418×382×653(H)mm	コード長	6m
重量(g)	8500	付属品	2.2mサクシオンホース、パイプ2本、乾湿切替え式フロアノズル、エコフィルター、すきまノズル、合成繊維フィルターバッグ×1枚、アクセサリーホルダー、キャスター×5個

パワフルなのに省電力、多目的に使える乾湿両用のバキュームクリーナー

1つのフィルターで乾いたごみ、濡れたごみや液体を付け替えなしで使用できます。

ブLOWER機能付で吹き出しも可能。

アクセサリーの収納が簡単

付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。

フィルタークリーニング機能付

二重絶縁

組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.