

品番：EA899KS-60A

品名：AC100V/1150W/45.0L[業務用]乾湿両用掃除機



販売価格	144,700円(税抜) / 159,170円(税込)		
カタログ価格	144,700円(税抜) / 159,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 08:32現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2422ページ		



仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	型番	1.148-308.0
商品名	NT40/1 Tact	電源	100V(50/60Hz)
消費電力	1300W	吸引風量	74L/秒
真空度	254hPa	騒音値	69dB
サイズ	560×370×655mm	コード長	7m
重量	14.4kg	コンテナ容量	39L(吸水24L)

自動チリ落とし機能と帯電防止仕様

集じん	45L	吸水	30L
付属品	ベンディングパイプ付サクシオンホース 2.5m サクシオンパイプ(2本) フロアノズル コーナークノズル エコフィルター(紙) フィルターバッグ(紙) 1枚		

組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.