

品番 : EA899KY-1C

品名 : DC3.7V [家庭用]窓用バキュームクリーナー(充電式)



販売価格	8,500円(税抜) / 9,350円(税込)		
カタログ価格	8,500円(税抜) / 9,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 21:15現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



## 仕様

メーカー	ケルヒャージャパン (KARCHER)	型番	1.633-224.0
商品名	WV1プラス LR	電源	充電式(3.7Vリチウムイオンバッテリー)
充電アダプター	5.5V/600mA	掃除面積	最大70m <sup>2</sup> (窓ガラス約23枚分)
使用時間	約25分	充電時間	約150分
タンク容量	100ml	ワイパー幅	250mm
サイズ	250×130×275(H)mm	重量	0.5kg
防水性能	IPX4	付属品	ワイパーへッド×1個 スプレーボトル×1個 ボトルキャップ×1個 パッドホルダー×1個 ワイプパッド×1枚 窓用バキュームクリーナー専用洗浄剤 20ml×1個、 充電アダプター×1個

窓掃除だけでなく、結露や洗面所の鏡に飛び散った水しぶきも素早く吸いとれます。

(しっかり吸引)

バキューム機能で水ダレや拭きあとを残さず、汚れをしっかり吸引します。

(ワイプパッド付きスプレーボトル)

洗浄剤を洗浄面に吹きかけてワイプパッド(マイクロファイバー製カバー)で塗り広げ、汚れを浮き立たせます。

(充電式)

コードレスなので、場所を選ばず使用することができます。

1回の充電でおよそ25分間の連続使用が可能です。

(バッテリーランプ)

点滅パターンでバッテリーの充電状態や残量を確認できます。

代替品



品番 EA899KY-1D

コメント 変更点:本体カラー

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.