

品番 : EA899MW-2

品名 : AC100V/1100W/φ300mm 電動ポリシャー(高速)



販売価格	157,000円(税抜) / 172,700円(税込)		
カタログ価格	157,000円(税抜) / 172,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/20 13:09現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2425ページ		



E-3-1 回転数
200/240r.p.m
ブラシサイズ
12 inch 13 inch



仕様

メーカー	山崎産業 (CONDOR)	型番	E-3-1
商品名	ポリシャーCP-12K型	用途	商店、事務所、ホテル、工場など床面のワックス剥離、洗浄、磨きに
電源	AC100V 50/60Hz	消費電力	1100W
パッド径	330mm (13インチ)	ブラシ径	300mm (12インチ)
回転数 (50/60Hz)	200/240r.p.m	サイズ	350(W)×480(D)×1220(H)mm
コード長	15m	重量	26.2kg

12型

スライドレバーにより、ハンドルの角度を調節できます。

安全性を高めた高速ポリシャー

機動性に優れ、広い床も素早くきれいに洗浄できます。

※プレート、ブラシ、パッド、パッド取付用台は別売です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

