

品番 : EA899MW-3

品名 : AC100V/1200W/ φ 350mm 電動ポリシャー




販売価格	257,700円(税抜) / 283,470円(税込)		
カタログ価格	257,700円(税抜) / 283,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/20 13:09現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2425ページ		



足踏み式ペダルによりハンドルの角度をらくに設定できます。



E-6-1 回転数
150/180r.p.m
ブラシ径
14 inch
パッド径
15 inch



仕様

メーカー	山崎産業 (CONDOR)	型番	E-6-1
商品名	ポリシャーCP-14型	用途	一般ビル、デパート、商業施設、工場など広い床面のワックス剥離、洗浄、磨きに
電源	AC100V 50/60Hz	消費電力	1200W
回転数 (50/60Hz)	150/180r.p.m	パッド径	380mm (15インチ)
ブラシ径	350mm (14インチ)	コード長	20m
サイズ	370(W)×450(D)×1270(H)mm	重量	32.7kg
注意	ブラシ、パッド、パッド取付用台は別売		

プレート (EA899MW-203) 付属

14型

足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。

大型サイズで、広いフロアも素早くメンテナンスできます。

代替品

品番	EA899MW-2
コメント	12型 ブラシ径:300mm 高速41°



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.