

品番 : EA899PA-5

品名 : DC14.4V/18V ハンディクリーナー(充電式/本体)



販売価格	25,000円(税抜)／27,500円(税込)		
カタログ価格	25,000円(税抜)／27,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/14 23:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2474ページ		



仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ37A3-B
用途	建築現場や美装工事のオフィス清掃、車の掃除に	仕様	本体のみ(バッテリー・充電器別売)
適用バッテリー	リチウムイオン(14.4V/18V)	吸込仕事率	14.4V:(強)27W、(標準)12W 18V:(強)45W、(標準)12W
集じん容量	650ml	連続使用時間	強:45分、標準:80分(14.4V/5.0Ah 電池装着時)
サイズ	452×160×1240mm(本体のみ)	重量	890g(本体のみ)
カラー	ブラック	付属品	フロアノズル すきまノズル 延長管 すきまノズルホルダ すきまノズル用ゴムカバー ごみフィルター フィルター格子 保護フィルター

14.4V/18V両方の電池が使えるハンディクリーナー

紙パック不要!
クリーンカプセル方式なので手も周囲も汚れにくく、綺麗にゴミ捨て可能

目詰まりしにくく吸じん力を保つゴミフィルター

集じん量はゆとりの650ml

すきまノズルの先端は木材などを傷めないようゴムカバー付き

握りやすく疲れにくい指かかりが良いグリップ

※電池パック、充電器は別売り

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.