

品番：EA899RS-11

品名：1150W/12L 乾湿両用掃除機



販売価格	81,300円(税抜)／89,430円(税込)		
カタログ価格	81,300円(税抜)／89,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/17 12:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	VC-125AWPD
電源	100V	消費電力	(強)1150W、(弱)740W
吸込仕事率	(強)185W、(弱)50W	風量	(強)3m3/min、(弱)1.6m3/min
真空度	(強)25.3kPa、(弱)11kPa	騒音値	75dB
コード長	5m	サイズ	358×332×430(H)mm
重量	6.7kg		
エア工具と連動させて使用できます。 連動・単動切換えスイッチ付			
付属品	湿式スポンジフィルタ、 集じんフィルタ、ポリ袋10枚、 ホースカバー、ホースバンド、 収納かご		
★小物の収納に便利な収納かご付			
集じん	12L	吸水	9L

代替品

	品番	EA899SF-1
	コメント	メ-カ-違い 集塵:16L 吸水:9L



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.