



品番：EA899RS-47

品名：[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用]集塵ノズル



販売価格	1,600円(税抜) / 1,760円(税込)		
カタログ価格	1,600円(税抜) / 1,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 15:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2420ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	3070387
仕様	ドリル用集じんノズル	ヘッドサイズ	140×115mm
全長	160mm	材質	樹脂
適合品番	EA899AR-2B、-4、RS-2A、 (EA899AR-6B、RS-4A※ホースや ホース接続ハンドルには付きませんが、 延長管先には付きません。) (EA899AR-3A※ホースには付きま すが、延長管には付きません。)		
コンクリート穴開けの集じんに			
吸引力で壁面に吸付き両手で作業ができます。			
ドリル径13mm以下まで使用可能です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.