

品番 : EA899SA-1

品名 : AC100V/1100W/37.0L 乾湿兼用掃除機



販売価格	148,000円(税抜)／162,800円(税込)		
カタログ価格	148,000円(税抜)／162,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/17 19:32現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2421ページ		



仕様

メーカー	スイデン(Suiden)	型番	SGV-110AL
タンク容量 (集じん容量)	44L(吸水37L)	電源	100V
消費電力	1100W	電流	11.5A
最大風量	2.6m ³ /min	騒音値	75dB
ちり落とし	手動	最大真空度	30kPa
サイズ	474×600×963(H)mm	重量	21.5kg(本体のみ)
付属品	・電源コード8m(アース付) ・ホース2m(径Φ38mm)、フロアーノズル ・水切ノズル、スキマノズル ・直管パイプ2本		

粉塵、液体、オイルも連続吸引できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.