

品番：EA899SC-1

品名：AC100V/1100W/6.5L 乾湿両用掃除機



販売価格	35,800円(税抜) / 39,380円(税込)		
カタログ価格	35,800円(税抜) / 39,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/06 06:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2421ページ		



仕様

メーカー	スイデン (Suiden)	型番	SAV-110R
電源	100V	消費電力	1100W
真空度	23kPa(最大時)	タンク容量 (集じん容量)	8L(吸水6.5L)
騒音値	73dB	風量	2.6m ³ /min
電流	11.5A	フィルター面積	0.16 m ²
サイズ	340(W)×360(D)×485(H)mm	重量	本体のみ:7.0kg 付属品込み:8.2kg
付属品	・電源コード8m(アースクリップ付) ・ホースφ32mm×1.8m ・フロアーノズル、スキマノズル ・直管パイプ	用途	一般ゴミからフロアにこぼれた水や ジュースの 吸引まで幅広く対応。
特長	・乾湿両用型 ・軽量&コンパクトで持ち運びに便利 ・簡単メンテナンス ・低騒音化→弊社従来機より10dBダウン		

代替品

品番	EA899AR-4
----	-----------



コメント 変更点:集塵容量、吸水容量

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.