

品番：EA899SF-2

品名：AC100V/1100W/58.0L 乾湿両用掃除機



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 149,400円(税抜)／164,340円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 149,400円(税抜)／164,340円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2024/05/17 06:51現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2526ページ                      |      |   |



仕様

|                  |               |      |                                         |
|------------------|---------------|------|-----------------------------------------|
| メーカー             | スイデン (Suiden) | 型番   | SOV-S110AL                              |
| 電源               | 100V          | 消費電力 | 1100W                                   |
| 最大風量             | 2.7m3/min     | 真空度  | 30kPa(最大時)                              |
| 騒音値              | 72dB          | サイズ  | 474×535×865(H)mm                        |
| 重量               | 23.5kg        | 付属品  | ホースφ38mm×2m、直管パイプ2本、フロアノズル、水切りノズル、隙間ノズル |
| 粉じん・液体・油の吸引が可能です |               |      |                                         |
| 電動ちりおとし内蔵        |               |      |                                         |
| タンク材質            | ステンレス         | 集じん  | 32L                                     |
| 吸水               | 26L           | コード長 | 8m(アースクリップ付)                            |

代替品

|      |           |
|------|-----------|
| 品番   | EA899SF-1 |
| コメント |           |



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.