

品番 : EA899SG-1

品名 : AC100V/1010W/16.0L 乾湿両用掃除機



販売価格	73,400円(税抜) / 80,740円(税込)		
カタログ価格	73,400円(税抜) / 80,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/11/01 08:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2526ページ		



仕様

メーカー	スイデン (Suiden)	型番	SPV-101EPC
電源	100V	容量(L)	集じん:16 吸水:11.5
消費電力	1010W	最大風量	2.3m ³ /min
真空度	20.7kPa(最大時)	騒音値	73dB
電流	11A	フィルター面積	0.15 m ²
タンク材質	スチール	サイズ	352(W)×370(D)×610(H)mm
重量	8.8kg(付属品込み:10.5kg)	電源コード	8m(アースクリップ付)
吸込仕事率	230W	付属品	ホースφ38mm×2m、直管パイプ2本、T型ノズルセット、水切りノズル、隙間ノズル、パイプフック、布フィルター

ライト感覚ながらも強力な実力機。

小回りのきくキャスター。

汎用ペール缶を使用可能。

電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。

パイプ収納:T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。

ツールポケット:四隅の穴にノズル類を収納できます。

※ペール缶は金属製で、板厚が0.5mm以上のものをご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.