

品番 : EA899TD-20A

品名 : AC100V/1100W/20.0L 乾湿両用掃除機



販売価格	34,400円(税抜)／37,840円(税込)		
カタログ価格	34,400円(税抜)／37,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 46 (2025/12/15 23:58現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2478ページ		



吸引力が強く、強弱の調整ができるボタン付

### 仕様

電源	100V・11A	消費電力	1100W
吸込仕事率	620.41W	最大風量	1.9m <sup>3</sup> /min
真空度	19.6kPa(2000mmH <sub>2</sub> O)	タンク容量	20L(吸水7L)
タンク材質	ステンレス	騒音値	70dB
ホース径	ノズル側:32mm、タンク側:38mm	ホース全長	2m
電源コード	5m	サイズ(W×D×H)	340×340×610mm
重量	10.5kg	付属品	フロアーノズル、ドライブブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、直管パイプ(3本)、ホース

プロアー機能付

吸引力が強く、かつ騒音値は一般的のウェット・ドライ両様機種と比べて大変低いです。

スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。

ヘッド部にバックルを止める位置が固定されており、ヘッド装着位置を間違え難い設計です。

ヘッド取っ手の上面にホースを於ける溝を設計。  
作業途中に掃除機を移動させる場合、ホースを乗せやすいです。

キャスターベースを方形に設計し、走行時の安定度を増加。また、アクセサリーを収納するスペースを確保。

家の清掃、ショップの清掃、作業現場の清掃に。

汚水の液体処理や粉などの微粉塵処理にも使用できます。(セメントの粉のような細かな粉、或いは粘度の高い泥には使用不可)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.