

品番：EA899TD-40C

品名：AC100V/1100W/40L 乾湿両用掃除機



販売価格	63,500円(税抜) / 69,850円(税込)		
カタログ価格	63,500円(税抜) / 69,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 41 (2026/05/01 20:41現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2418ページ		



ヘッド部に電源コードを掛けられるフック付

仕様

電源	100V・11A	消費電力	1,100W
吸込仕事率	790.68W	最大風量	2.1m ³ /min
真空度	22.6kPa	タンク容量	40L(吸水26L)
タンク材質	ステンレス	騒音値	74dB
ホース径	ノズル側:38mm、 タンク側:51mm	ホース全長	3m
電源コード	5m	サイズ(W×D×H)	470×390×500mm
重量	15.5kg	付属品	フロアーノズル、 ドライブラシ、 ウェットラバー、すき間用ノズル、 丸ブラシ、延長管2本、ホース

ブロアー機能は付いておりません。

低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。

円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。

ドライ機能用アクセサリとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。

スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。

ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。

タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。

本体内に高性能ウエット/ドライ両用モーターが1個組みこまれています。

吸引力が高く音が静かなため、店舗、空港、展示ホール、会議室やその他公共施設など幅広く使用していただけます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.