

品番：EA899TD-80

品名：AC100V/1100W/55L 乾湿両用掃除機



販売価格	69,200円(税抜) / 76,120円(税込)		
カタログ価格	69,200円(税抜) / 76,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/05/01 19:33現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2418ページ		



低騒音・安全設計・大容量

仕様

電源	AC100V・11A	消費電力	1100W
騒音値	74dB	重量	16.6kg
サイズ	490×440×770(H)mm	タンク材質	ステンレス
吸込仕事率	203W	電源コード	5m
ホース全長	6m	ホース径	ノズル側:31mm タンク側:43mm
最大風量	2.1m ³ /min	集じん容量	55L
給水容量	38L	真空度	19.6kPa
付属品	フロアノズル、ブラシノズル、スクイージノズル、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管パイプ(2本)、ホース		

EA899TD-46(細口ノズル)、-52(丸ブラシ)が使用可能です。

本体内に高性能ウェット/ドライ両用モーターが1個組みこまれています。

吸引力が高く音が静かなため、店舗、空港、展示ホール、会議室やその他公共施設など幅広く使用していただけます。

代替品



品番 EA899TD-40C

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.