

品番：EA902-51

品名：2.16-3.40m 二連はしご(アルミ製)



販売価格	43,000円(税抜)／ 47,300円(税込)		
カタログ価格	43,000円(税抜)／47,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/15 19:54現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1813ページ		



最大使用荷重
100kg



カタログ訂正 25/02/18 別途運賃不要の商品です。(NO.56 1012)

この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	アルインコ (ALINCO)	型番	ANP34B
伸長(m)	3.4	縮長(m)	2.0
重量(kg)	7.2	段数	10
最大使用荷重	100kg	踏みざん幅	43mm
使用角度	75°	梯子内寸(W)	310mm
踏み栈間隔	310mm		
アルミ合金製			
スタイリッシュなブラックの手上げ式2連はしごです。			
従来のはしごよりも軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。			
上はしごの踏ざんを上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。			
表面を傷付けないため、赤色のスライドガイド/ロックカバーを装備しています。			

