

品番：EA902AG-31A

品名：2.68-4.69m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 56,500円(税抜) / 62,150円(税込) | | |
| カタログ価格 | 56,500円(税抜) / 62,150円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/01 18:08現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1763ページ | | |



最大使用荷重
100kg

仕様

| | | | |
|--------|--------------------------|----|--------------------------|
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | ANE-47FX |
| 最大使用荷重 | 100kgf | 伸長 | 4.23~4.69m(段差用伸縮脚の範囲も含む) |
| 縮長 | 2.68~3.14m(段差用伸縮脚の範囲も含む) | 重量 | 11.3kg |
| 段数 | 13 | | |

アルミ合金製

脚伸縮463mmストロークで段差での使用に役立ちます。

自在脚端具で傾斜にも対応します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.