

品番 : EA902AG-34A

品名 : 2.99-5.31m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 60,000円(税抜)／66,000円(税込) | | |
| カタログ価格 | 60,000円(税抜)／66,000円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/12/14 15:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1813ページ | | |



最大使用荷重
100kg

仕様

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|----|--------------------------|
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | ANE-53FX |
| 最大使用荷重 | 100kgf | 伸長 | 4.85～5.31m(段差用伸縮脚の範囲も含む) |
| 縮長 | 2.99～3.45m(段差用伸縮脚の範囲も含む) | 重量 | 12.4kg |
| 段数 | 15 | | |
| アルミ合金製 | | | |
| 脚伸縮463mmストロークで段差での使用に役立ちます。 | | | |
| 自在脚端具で傾斜にも対応します。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.