

品番：EA902AG-41

品名：5.36-5.68m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製)



販売価格	86,400円(税抜) / 95,040円(税込)		
カタログ価格	86,400円(税抜) / 95,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/01 15:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1763ページ		



最大使用荷重
100kg

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

仕様

メーカー	アルインコ(ALINCO)	型番	MDE-57D
伸長(m)	5.36~5.68(段差用伸縮脚の範囲も含む)	縮長(m)	3.98~4.30(段差用伸縮脚の範囲も含む)
重量(kg)	16.0	段数	15
材質	アルミ合金	最大使用荷重	100kg
収納長	3.54m		

インサイド構造でコンパクト収納が可能です。

支柱厚さ109mmの薄型設計。

※大型品の為、4トントラックでの納品になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.