

品番：EA902AG-42

品名：6.05-6.37m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製)



販売価格	93,400円(税抜) / 102,740円(税込)		
カタログ価格	93,400円(税抜) / 102,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/25 14:57現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1763ページ		



最大使用荷重  
**100kg**

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	アルインコ (ALINCO)	型番	MDE-64D
伸長(m)	6.05~6.37(段差用伸縮脚の範囲も含む)	縮長(m)	4.32~4.64(段差用伸縮脚の範囲も含む)
重量(kg)	17.5	段数	17
材質	アルミ合金	最大使用荷重	100kg
収納長	3.89m		

インサイド構造でコンパクト収納が可能です。

支柱厚さ109mmの薄型設計。

脚伸縮が可能です。

※大型品の為、4トントラックでの納品になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

