

品番：EA902AG-43

品名：7.43-7.75m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製)



販売価格	113,000円(税抜) / 124,300円(税込)		
カタログ価格	113,000円(税抜) / 124,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/01 15:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1763ページ		



最大使用荷重  
**100kg**

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

仕様

メーカー	アルインコ(ALINCO)	型番	MDE-77D
伸長(m)	7.43~7.75(段差用伸縮脚の範囲も含む)	縮長(m)	5.01~5.33(段差用伸縮脚の範囲も含む)
重量(kg)	19.7	段数	21
材質	アルミ合金	最大使用荷重	100kg
収納長	4.58m		

インサイド構造でコンパクト収納が可能です。

支柱厚さ109mmの薄型設計。

※大型品の為、4トントラックでの納品になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.