

品番：EA902AG-44

品名：8.12-8.44m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製)



販売価格	125,300円(税抜) / 137,830円(税込)		
カタログ価格	125,300円(税抜) / 137,830円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/04 13:54現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



最大使用荷重
100kg

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

仕様

メーカー	アルインコ(ALINCO)	型番	MDE-84D
伸長(m)	8.12~8.44	縮長(m)	5.36~5.68
重量(kg)	22.0	段数	23
材質	アルミ合金	最大使用荷重	100kg
収納長	4.92m		

インサイド構造でコンパクト収納が可能です。

支柱厚さ109mmの薄型設計。

※大型品の為、4トントラックでの納品になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.