

品番：EA902NC-17

品名：3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガ -付)



販売価格	166,300円(税抜) / 182,930円(税込)		
カタログ価格	166,300円(税抜) / 182,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 14:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1763ページ		



最大使用荷重
130kg

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

伸長(m)	6.95~7.09(段差用伸縮脚の範囲も含む)	縮長(m)	3.01
重量(kg)	20.5	最大使用荷重	130kg
段数	21		
アルミ合金製			
立てかけ角度がわかる側面シール付			
上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ			
操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。			
アウトリガー付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.