

品番：EA902NC-21

品名：6.91-7.05m 三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)



販売価格	204,400円(税抜) / 224,840円(税込)		
カタログ価格	204,400円(税抜) / 224,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 14:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1763ページ		



最大使用荷重  
**130kg**

商品は車上渡し品です。

仕様

全長	6.91～7.05m(段差用伸縮脚の範囲も含む)	縮長	2.99m
重量	20.7kg	最大使用荷重	130kg
段数	21	段ピッチ	329mm
アルミ合金製			
アウトリガー付			
立てかけ角度がわかる側面シール付			
上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ			
操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。			
手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。			
安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

