品番: EA902NC-22

品名: 7.90-8.04m 三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)



販売価格	217,700円 (税抜)/ 239,470円(税込)				
カタログ価 格	217,700円(税抜)/239,470円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/11 20:27現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1813ページ				











最大使用荷重 **130**kg

25/01/31 伸長・縮長の単位:(誤)mm → (正)m (No.56 9043)/(誤)メーカー直送→エスコから出荷(パレットッチャーター便) NO. 56 1012

の商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

巨上渡し品です。

仕様

全長	7.90~8.04m(段差用伸縮脚の範囲 も含む)	縮長	3.32m
重量	22.6kg	最大使用荷重	130kg
段数	24	段ピッチ	329mm

アルミ合金製

アウトリガー付

立てかけ角度がわかる側面シール付

上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ

操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。

手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。

安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.