

品番：EA902XC-15

品名：1.02-1.44m/4段トラック昇降はしご



販売価格	114,300円(税抜) / 125,730円(税込)		
カタログ価格	114,300円(税抜) / 125,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/24 17:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1762ページ		



最大使用荷重  
**150kg**

カタログ訂正 26/06/16 ●天板の向きは変更できません。(No.57 0993)

#### 仕様

最大使用荷重	150kg	全長	1.62~2.05m
天板サイズ	400(W)x300(D)mm	垂直床高	1.02~1.44m
重量	15kg	段数	4段
収納寸法	700(W)×1780(L)×180(H)mm		

アルミ合金製

天板付きでトラックから降りる際、安全に体の向きを変えられます。体の向きを回転させることで背面昇降による踏み外しを防げます。天板は荷物搭載時の回避場所にもなります。

ステップと脚が2段階で伸縮するので、トラックの荷台高さに柔軟に対応できます。(脚は20mmピッチで伸縮)

1t~4tトラックまで使用可能。  
(垂直高1.02~1.44mmに設置可能)

アオリを立てている時、倒している時のどちらでも設置可能

奥行150mmのワイドステップ

両手すり付

代替品



品番 EA902XC-2

コメント 仕様をご確認ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.