

品番：EA902XC-7

品名：1.34/1.49m トラック昇降はしご(アルミ製)



販売価格	37,600円(税抜)／ 41,360円(税込)		
カタログ価格	37,600円(税抜)／41,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/25 20:07現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1812ページ		



最大使用荷重
100kg

仕様

メーカー	アルインコ (ALINCO)	型番	TRH-1500T
全長(m)	1.49	設置高さ	1.34～1.49m(フック高さ調整)
重量(kg)	5.6	段数	4
最大使用荷重	100kg	踏みざん幅	52mm
使用角度	75°	収納寸法	1590(L)×500(W)×140(H)mm
アルミ合金製			
トラックのあおりに引っ掛けるだけで安全に昇降できるトラック昇降はしごです。			
52mmの幅広踏ざんと片側手掛かり棒を標準装備することでより安全な昇降が可能です。			
オートロック式の手掛かり棒のため、収納時や設置作業の効率性が向上しました。			
荷台の隙間やリング使用部に収納可能なコンパクト設計です。			
ご使用のトラックに合わせて、フックの高さを調節できます。(フックは15.5mm間隔の11段階調整)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.